



VR118NH

### Caja de empotrar en tabique hueco, serie golf VR, 18 mód

#### Características técnicas

##### Tensión

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Tensión nominal | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

##### Instalación, montaje

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Adecuado para uso en exteriores | No        |
| Montaje en                      | Empotrado |

##### Corriente eléctrica

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Corriente nominal asignada | 63 A |
|----------------------------|------|

##### Equipo

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Número de perfiles DIN            | 1  |
| Número de filas                   | 1  |
| Número de sección en anchura      | 1  |
| Con cierre                        | No |
| Tiene bloque de terminales neutro | No |

##### Capacidad

|                   |    |
|-------------------|----|
| Número de módulos | 18 |
|-------------------|----|

##### Funciones

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con entradas de conductos | Sí |
|---------------------------|----|

##### Dimensiones

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Altura                   | 226 mm   |
| Anchura                  | 416 mm   |
| Profundidad              | 91,40 mm |
| Altura de la instalación | 208 mm   |
| Anchura de instalación   | 398 mm   |

##### Tapa, puerta

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Número de puertas de armario | 0 |
| Número de bloqueos           | 0 |

##### Dimensiones

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Profundidad del montaje     | 72 mm |
| Número de unidades en ancho | 18    |

##### Tapa, puerta

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| La puerta/cubierta es transparente | No |
|------------------------------------|----|

##### Materiales

|            |             |
|------------|-------------|
| Material   | Plástico    |
| Código RAL | 9010        |
| Colour     | Blanco puro |

##### Equipo

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Tiene bloque de bornes de conexión a tierra | No |
|---------------------------------------------|----|

##### Materiales

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Resistente a los rayos ultravioleta | No |
|-------------------------------------|----|

##### Equipo

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tiene placa de montaje | No |
|------------------------|----|

##### Seguridad

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Clase de protección                 | Clase de aislamiento II |
| Clase de protección de entrada (IP) | IP30                    |
| Tipo de cerradura                   | Sin bloqueo             |
| Ensayo del hilo incandescente       | 850 °C                  |

|                |    |
|----------------|----|
| Sostenibilidad |    |
| Conforme RoHS  | Si |