



WH101301F



**Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	250 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	1
-----------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Metall Kunststoff
-----------	----------------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

**Abmessungen**

Höhe	77 mm
------	-------

Breite	77 mm
--------	-------

Tiefe	37 mm
-------	-------

Einbautiefe	13.1 mm
-------------	---------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31.4 mm
-----------------------------	---------

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
--------------	------

**Texte**

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-------------	-------------------------------------

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
--------------------	-----------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz / origin Aufputz
--

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----