



WH101301F



**Einsatz mit Befestigungsplatte: Taster Wechsler**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste  
Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Blau  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Metall, Kunststoff, Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Transparent Nein  
Rückwand Innenseite Matt

**Abmessungen**

Höhe 77 mm  
Breite 77 mm  
Tiefe 37 mm  
Einbautiefe 13.1 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 31.4 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz, Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Ein Zubehör  
Anzahl der Tasten 1  
Ausführung Taster Einzeltaster  
Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect  
Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ Stecksockel  
Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster  
Aufdruck Ohne Aufdruck  
Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar  
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone  
Dichtung Ohne Dichtung

---

**Texte**

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz / origin Aufputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja