



HW4W312FS

Offener Lasttrennschalter 1250A 3P HW4 Festeinbau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 1250 A

Architektur

Polanzahl 3

Gerätebauform Festeinbau

Spannung

Isolationsspannung U_i 1000 V

Stossspannungsfestigkeit 12000 V

Elektrischer Strom

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I_{cw} $t=1$ S bei 220 - 240 V AC IEC60947 - 3 85 kA

Kurzzeitstromfestigkeit Ausschaltvermögen I_{cw} $t=1$ S bei 380 - 415 V AC IEC60947 - 3 85 kA

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 70 °C

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja