



VR118PD

Rozvodnice zapuštěná cosmos, IP40, 1-řadá, 18 mod., plná dvířka

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	400 - 400 V
------------------	-------------

Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Vybavení

Počet lišt	1
------------	---

Počet řad v rozvaděči	1
-----------------------	---

Počet polí v šířce	1
--------------------	---

Zámek	Ne
-------	----

Má neutrální svorkovnici	Ano
--------------------------	-----

Kapacita

Počet modulů	18
--------------	----

Funkce

Se vstupy potrubí	Ano
-------------------	-----

Rozměry

Výška	226 mm
-------	--------

Šířka	416 mm
-------	--------

Hloubka	91,40 mm
---------	----------

Vestavěná výška	208 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

Rozměry

Vestavěná šířka	398 mm
-----------------	--------

Kryt, dveře

Počet zámků	0
-------------	---

Rozměry

Vestavěná hloubka	72 mm
-------------------	-------

Počet jednotek šířky	18
----------------------	----

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
----------------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
----------	-------------

Kód RAL	9010
---------	------

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
---------------------------	-----

Montážní deska	Ne
----------------	----

Materiál

Odolnost proti ultrafialovému záření	Ne
--------------------------------------	----

Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace
---------------	---------------

Stupeň krytí IP	IP40
-----------------	------

Bezpečnost

Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí Bez zámku
Test žhavicím drátem	650 °C

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----