



WH36182249A

robusto Interr. à clé carrée S0/2p/0-1-0-1/ + face IP55 pour combinaison Alumin.

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 250 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

Connectivité

Type de montage Fixation par vis

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm

Profondeur de montage 17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 28 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Clé

Courant électrique

Courant assigné nominal 25 A

Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur arrêt 0/2-pôles