



LFF400649011

Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x60mm gschwarz

Technische Eigenschaften

Zubehör

| | |
|------------------|-----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteile |
|------------------|-----------------|

Einstellungen

| | |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 83 - 97 |
|---------------|---------|

Abmessungen

| | |
|--------|-------|
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 57 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Farbe | Graphitschwarz |
| RAL Nummer | 9011 |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
|-------------------|------|

Normen

| | |
|--|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|--|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |
|--------------------|------------|

Ausstattung

| | |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|