



FB6011009001

Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm cremeweiß

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	61 mm
Breite	110 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	110 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

Abmessungen

Lichter innerer Querschnitt	5460 - 5460 mm ²
-----------------------------	-----------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	23
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9001
Farbe	Cremeweiß

Normen

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

Konnektivität

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Nein
Mit Schutzfolie	Nein

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

