



VR118TD

## COSMOS ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ 1X18M

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Τάση

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Ονομαστική τάση | 400 - 400 V |
|-----------------|-------------|

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Όχι                |
| Τοποθέτηση                    | Χωνευτή τοποθέτηση |

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

|                  |      |
|------------------|------|
| Ονομαστικό ρεύμα | 63 A |
|------------------|------|

#### Εξοπλισμός

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Αριθμός ραγών                          | 1   |
| Αριθμός σειρών                         | 1   |
| Αριθμός τμήματος σε πλάτος             | 1   |
| με κλειδαριά                           | Όχι |
| Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου | Ναι |

#### Χωρητικότητα

|                   |    |
|-------------------|----|
| Αριθμός στοιχείων | 18 |
|-------------------|----|

#### Λειτουργίες

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Με εισόδους αγωγών | Ναι |
|--------------------|-----|

#### Διαστάσεις

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ύψος              | 226 mm   |
| Πλάτος            | 416 mm   |
| Βάθος             | 91,40 mm |
| Ενσωματωμένο ύψος | 208 mm   |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Αριθμός πορτών ερμαρίου | 1 |
|-------------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ενσωματωμένο πλάτος | 398 mm |
|---------------------|--------|

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                    |   |
|--------------------|---|
| Αριθμός κλειδαριών | 0 |
|--------------------|---|

#### Διαστάσεις

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Ενσωματωμένο βάθος      | 72 mm |
| Αριθμός μονάδων πλάτους | 18    |

#### Κάλυμμα, πόρτα

|                  |     |
|------------------|-----|
| Με διάφανη πόρτα | Ναι |
|------------------|-----|

#### Υλικά

|             |          |
|-------------|----------|
| Υλικό       | Πλαστικό |
| Κωδικός RAL | 9010     |
| Χρώμα       | Λευκό    |

#### Εξοπλισμός

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης | Ναι |
| Έχει πλάκα τοποθέτησης            | Όχι |

#### Υλικά

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία | Όχι |
|-------------------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Κλάση προστασίας          | Κατηγορία μόνωσης II |
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP40                 |

#### Ασφάλεια

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| Τύπος κλειδώματος | Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά<br>χωρίς κλειδαριά |
| Glow wire test    | 650 °C                                            |

#### Βιωσιμότητα

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|