



VR118TD

### Щит в/у з прозорими дверцятами 18 мод. COSMOS

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга 400 - 400 V

##### Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання Ні

Монтаж на Внутрішня установка

##### Електричний струм

Номінальний струм 63 A

##### Обладнання

Кількість рейок 1

Кількість рядів щита 1

Кількість секцій по ширині 1

Із замком Ні

Має нейтральну клемну колодку Так

##### Емність

Кількість модулів 18

##### Функції

З вводами для трубопроводів Так

##### Розміри

Висота 226 mm

Ширина 416 mm

Глибина 91,40 mm

Вбудована висота 208 mm

Вбудована ширина 398 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи 1

##### Розміри

Вбудована глибина 72 mm

##### Кришка, дверцята

Кількість замків 0

##### Розміри

Кількість модулів за шириною 18

##### Кришка, дверцята

Дверцята/кришка прозорі Так

##### Матеріали

Матеріал Пластик

Код RAL 9010

Colour Чистий білий

##### Обладнання

Має клемну колодку для заземлення Так

Має монтажну пластину Ні

##### Матеріали

Стійкість до ультрафіолету Ні

##### Безпека

Клас захисту Клас ізоляції II

Клас захисту від проникнення (IP) IP40

---

**Безпека**

Тип блокування	Замикається на замок Без замка
Випробування розжареним дротом	650 °C

---

**Sustainability**

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----