




MZ212

Prenaponski okidač 230V AC

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	1
-------------	---

Napon

Nazivni radni napon Ue	230 - 230 V
Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	500 V
Nazivni radni napon DC	0 - 0 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Dimenzije

Visina	87 mm
Širina	17,50 mm
Dubina	68 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

