



WH36130205Q



**robusto moullé apparent Gr.1 complet: Poussoir lumineux IP55 Noir**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

**Tension**

Tension nominale	230 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Touche
Nombre de pôles	1

**Matière**

Couleur	Noir
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité
Transparent	Oui
Finition fond profilé (installation)	Mat

**Dimensions**

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	60 mm
Profondeur de montage	60 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Commandes et indicateurs**

Témoin lumineux	Optique
Nombre de touches	1
Type de bouton poussoir	Bouton -poussoir simple
Contact d'acquiescement	Non

**Connectivité**

Type de connexion / prise	QuickConnect
Avec fixation à griffes	Non

**Raccordement**

Type de douille de lampe	Culot
Type de connexion / prise	Borne de connexion

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

**Textes**

Plaques centrales	La plaque centrale utilisé détermine la fonction interrupteur ou poussoir
Inscription	Sans inscription
Mode de montage	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Éclairage	Avec cartouche lumineuse à LED jaune pour éclairage
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité

---

**Textes**

Type de commutation Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

---

**Convient pour**

robusto montage en saillie

---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui