



WH36130203A



robusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
-----------------------	-------

Polanzahl	1
-----------	---

Werkstoff

Farbe	Grau
-------	------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff	Thermoplast
-----------	-------------

Oberfläche	Unbehandelt
------------	-------------

Transparent	Nein
-------------	------

Abmessungen

Höhe	86 mm
------	-------

Breite	86 mm
--------	-------

Tiefe	48 mm
-------	-------

Einbautiefe Unterputz-Dosen	31 mm
-----------------------------	-------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Ausführung Taster	Einzeltaster
-------------------	--------------

Mit Rückmeldekontakt	Nein
----------------------	------

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
--------------	------

Stossfestigkeit IK	IK07
--------------------	------

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
----------	---------------

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
--------------------	-----------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz	
-------------------------------------	--

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----