



FB6011009010

**Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	61 mm
Breite	110 mm
Länge	2000 mm
Oberteil Breite	110 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
-----------------------------------	---

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	5460 - 5460 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	23
---	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Ohne Kupplung
-----------------	---------------

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 2
Anzahl steckbare Trennwände	1
Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

# Produktdatenblatt

## FB6011009010

---

### Abbildungen | Zeichnungen

