



FB6011009016

Goulotte FB 60x110mm PVC blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	61 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Largeur du couvercle	110 mm

Couvercle, porte

Nombre de couvercles montables	1
--------------------------------	---

Dimensions

Section intérieure / utile	5460 - 5460 mm ²
----------------------------	-----------------------------

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	23
---	----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Conviens pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Sans écisses
-----------------------------------	--------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 2
Nombre de cloisons clipsables	1
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

