



FG25XD1

univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 1350x1900x600mm RAL7035

**Właściwości techniczne**

**Wymiary**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 1900 mm |
| Szerokość               | 1350 mm |
| Głębokość               | 600 mm  |
| Grubość ścianki bocznej | 1,50 mm |

**Bezpieczeństwo**

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP54                                         |
| Klasa ochronności                  | Klasa izolacji I                             |
| Typ blokowania                     | Podwójna blokada 3 mm<br>Narzędzie specjalne |
| Odporność na uderzenie IK          | IK10                                         |

**Sprzęt**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Liczba sekcji w poziomie        | 5  |
| Liczba otworów płyty kołnierzej | 10 |

**Instalacja, montaż**

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Sposób montażu                   | Mocowanie podłogowe |
| Nadaje się do użytku na zewnątrz | Nie                 |

**Materiały**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Kolor    | Jasnoszary         |
| Kod RAL  | 7035               |
| Obróbka  | Malowany proszkowo |
| Materiał | Stal               |

**Sprzęt**

|               |    |
|---------------|----|
| Liczba rzędów | 60 |
|---------------|----|

**Pokrywa, drzwi**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Liczba drzwi obudowy           | 2   |
| Liczba zamków                  | 1   |
| Drzwi/pokrywa są przezroczyste | Nie |

**Prąd elektryczny**

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Prąd znamionowy | 1600 A |
|-----------------|--------|

**Zrównoważony rozwój**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|

Ilustracje | Rysunki

