



FB9923039016

Angle extérieur pour goulotte FB 100x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	100 mm
Largeur	230 mm

Accessoires

Type d'accessoires	Fond Couverture
--------------------	--------------------

Réglages

Plage d'angles	90 - 90
----------------	---------

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Pure
Code RAL	9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP20

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----

Adapté à

FB 100x230	
------------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

