



18120100

Chromknebel Serie Glas Messing, verchromt

Technische Eigenschaften

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Knebel
-----------------------	--------

Werkstoff

Farbe	Chrom
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Messing
Oberfläche	Verchromt

Abmessungen

Höhe	30 mm
Breite	44,695 mm
Tiefe	17,10 mm

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Für Schraubbefestigung

Geeignet für

Serie 1930 / Serie Glas	
-------------------------	--

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja