
Fiche technique du produit
KYA04NH3



KYA04NH3

Borne de passage-neutre,4mm²,800V/32A, 3point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	32 A

Dimensions

Hauteur	38,15 mm
Largeur	66,60 mm
Profondeur	6 mm

Installation, montage

Montage sur	Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.13 - 4 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.13 - 6 mm²

Matières

Couleur	Bleu
Matière	Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui