
# Fiche technique du produit
KYA04NH3



KYA04NH3

**Borne de passage-neutre,4mm²,800V/32A, 3point de serrage, connection sans vis**

## Caractéristiques techniques

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 32 A |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 38.15 mm |
| Largeur | 66.60 mm |
| Profondeur | 6 mm |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Montage | Rail DIN |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Section de raccordement en câble souple | 0.13 - 4 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 0.13 - 6 mm² |

### Matière

| | |
|---|---|
| Couleur | Bleu |
| Matière | Polyamide (PA) |

### Durabilité

| | |
|---|---|
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |