



KYA04NH4

Borne de passage-neutre, 4mm², 800V/32A, 4point de serrage, connection sans vis

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 32 A

Dimensions

Hauteur 38.15 mm

Largeur 82.20 mm

Profondeur 6 mm

Installation, montage

Montage Rail DIN

Raccordement

Section de raccordement en câble souple 0.13 - 4 mm²

Section de raccordement en câble rigide 0.13 - 6 mm²

Matière

Couleur Bleu

Matière Polyamide (PA)

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui