



KYA04NH4

Rijgklem 4 mm<sup>2</sup> nul, 32 A/800 V, 4 x quickconnect

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	32 A
-----------------	------

##### Afmetingen

Hoogte	38,15 mm
--------	----------

Breedte	82,20 mm
---------	----------

Diepte	6 mm
--------	------

##### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

##### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.13 - 4 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	--------------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	0.13 - 6 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	--------------------------

##### Materiaal

Kleur	Blauw
-------	-------

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----