



WH36130200A



**robusto Leuchttaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Taste

Polanzahl 1

**Werkstoff**

Farbe Signalweiss

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Ja

Rückwand Innenseite Matt

**Abmessungen**

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 48 mm

Einbautiefe 16.8 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz  
Aufputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 1

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55

Stossfestigkeit IK IK07

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Einzel- und Kombinationsmontage

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung

Dichtung Mit vollflächiger Dichtung an der Gehäuserückseite für rückseitige Leitungseinführung und Putzausgleich

---

**Texte**

Schaltart/Variante	Taster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

robusto Aufputz / robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----