



WH36130200A



**robusto Poussoir lumineux + face IP55 pour combinaison Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

1

**Matière**

Couleur

Blanc de sécurité

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

48 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

31 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

1

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

**Connectivité**

Type de connection / prise

QuickConnect

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Type de commutation

Contact inverseur à bouton-poussoir lumineux

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

robusto encastré / robusto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui