



M54619010

Unutrašnji ugao, LF 60x90 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
---------------	-----------------------

Postavke

Ugaoni domet	90 - 90
--------------	---------

Dimenzije

Visina	60 mm
Širina	90 mm

Materijali

Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK	IK07
------------------------	------

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
---	----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 90 °C
-------------------	------------

Oprema

Sa zaštitnim filmom	Ne
---------------------	----

Pogodno za

LFF 60x90	
-----------	--