

Opbouwverdeler vega IP40, 370 x 750 x 135 mm, 4 x 18 module, deur wit

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Samenstelling

Aantal DIN-rails	4
Aantal verdelerrijen	4

Capaciteit

Aantal module	72
---------------	----

Functionies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	750 mm
Breedte	370 mm
Diepte	135 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Ja
------------------------	----

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK08
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40
Type slot	Klik op slot
Gloeidraad test	750 °C