



WH27180905C

kallysto.pro UP komplett: Schwenktaster A-R/1-polig/ 2->0<-1 / Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Drehknopf

Polanzahl 1

Werkstoff

Farbe Schwarz

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 94 mm

Breite 94 mm

Tiefe 63 mm

Einbautiefe 14 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 49 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "2 → 0 ← 1"

Schaltart/Variante Wechsler mit Nullstellung 1-polig

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Geeignet für

kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja