



1082608400

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. Q.x allum.

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

**Materiali**

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Vellutato
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Verniciato

**Serie**

Altezza	60 mm
Larghezza	60 mm
Profondità	30 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Testo**

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

**Adatto per**

BERKER Q.x

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si