



LNH3500MK

**Mespatroon NH3 500 A 500 V gG combimelder, geïso. opgestelde trekoren**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Afschakelkarakteristiek	gG
-------------------------	----

**Zekering**

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Kenmerken zekering	gG
--------------------	----

**Spanning**

Type voeding	AC
--------------	----

Nominale spanning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Nominale spanning bij AC 50 Hz	500 - 500 V
--------------------------------	-------------

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	500 A
-----------------	-------

**Gebruiksvoorwaarden**

Geïsoleerd	Nee
------------	-----

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1	120 kA
---	--------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	43 W
----------------------------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	150 mm
--------	--------

Breedte	66 mm
---------	-------

Diepte	80 mm
--------	-------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

RoHS conform	Ja
--------------	----