



FP62TN2

**Schrank, univers, IP54/I, 950x550x205mm, leer**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 950 mm |
| Breite                   | 550 mm |
| Tiefe                    | 205 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm   |

**Sicherheit**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK              | IK09           |

**Ausstattung**

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

**Installation, Montage**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf               | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein            |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 6 |
|---------------|---|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlosser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|