
# Tehnički list proizvoda
M54469010



M54469010

**T-komad, bezhalogeni, LF 60x60 mm, bijela**

## Tehničke karakteristike

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina | 60 mm |
| Širina | 57 mm |
| Mjerenje a | 170 mm |

### Pribor

| | |
|---|---|
| Vrsta pribora | Oblikovano/kalupljeno |

### Standardi

| | |
|---|---|
| Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 | Ne |

### Materijali

| | |
|---|---|
| Materijal | Akrilonitril butadien stiren (ABS) |
| Obrada | Neobrađeno |
| Boja | Čista bijela |
| RAL kod | 9010 |

### Sigurnost

| | |
|---|---|
| Otpornost na udarce IK | IK07 |

### Uvjeti korištenja

| | |
|---|---|
| Radna temperatura | -5 - 60 °C |

### Oprema

| | |
|---|---|
| Sa zaštitnim filmom | Ne |

### Konfiguracija

| | |
|---|---|
| Preklapanje | Ne |

## Ilustracije / crteži

