
Produktdatablad
M54469010



M54469010

T- och korsstycke M5446-9010

Tekniska egenskaper

Dimensioner	
Höjd	60 mm
Bredd	57 mm
Mätning A	170 mm
Tillbehör	
Tillbehörstyp	Kapslad
Standarder	
Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Nej
Material	
Material	ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)
Behandling	Obehandlad
Färg	Vit
RAL-kod	9010
Säkerhet	
Slagtålighet IK	IK07
Användningsförhållanden	
Driftstemperatur	-5 - 60 °C
Utrustning	
Med skyddsfilm	Nej
Konfiguration	
Överlapp	Nej

Illustrationer | teckningar

