



LFF4006049016

TEHALIT LFF/LFH ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 60x40 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Παρελκόμενα

Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος Μορφοποιημένο

Ρυθμίσεις

Εύρος γωνίας 83 - 97

Διαστάσεις

Ύψος 40 mm

Πλάτος 57 mm

Υλικά

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9016

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK07

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 Όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 90 °C

Εξοπλισμός

Με προστατευτικό φιλμ Όχι

Κατάλληλο για

LF 40x60 / LFH 40x60

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

