



29537009



LED-Signallicht, weiße Beleuchtung K.1 polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung	230 V
--------------	-------

Leistung

Verbrauchte Leistung in W	1 W
---------------------------	-----

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Beleuchtung

Art der Lampe	LED
---------------	-----

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	70 mm
Tiefe	50 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm ²
-------------------	-----------------------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Texte

Beleuchtung	Lichtfarbe kaltweiß
Beschriftung	Folien mit Aufdruck von Symbolen einlegbar
Aufdruck	Ohne Aufdruck

Geeignet für

Berker K.x	
------------	--

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja