



BA640060070300

**Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x60mm steingrau**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Höhe          | 43 mm   |
| Breite        | 67 mm   |
| Länge         | 2000 mm |
| Schlitzbreite | 4 mm    |
| Stegbreite    | 6 mm    |

**Ausstattung**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Oberteil im Lieferumfang enthalten | Ja |
|------------------------------------|----|

**Werkstoff**

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
|-----------|------------------------|

**Funktionen**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Selbstverlöschend | Ja |
|-------------------|----|

**Normen**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
|--------------------------------|----|

**Sicherheit**

|                        |    |
|------------------------|----|
| Feuerwiderstandsklasse | M1 |
|------------------------|----|

**Werkstoff**

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Steingrau |
| RAL Nummer | 7030      |

**Architektur**

|          |      |
|----------|------|
| Flexibel | Nein |
|----------|------|

**Konfiguration**

|            |            |
|------------|------------|
| Seitenwand | Geschlitzt |
|------------|------------|

**Nachhaltigkeit**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|