



LNH0020M6A

NH-Sicherungseinsatz NH0 690V aM 20A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

aM

Sicherung

Sicherungsgröße

NHO

Sicherungscharakteristik

aM

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Bemessungsbetriebsspannung Ue

690 - 690 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz

690 - 690 V

Elektrischer Strom

Nennstrom

20 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

1,10 W

Abmessungen

Höhe

125 mm

Breite

30 mm

Tiefe

61 mm

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja