



ATA125089016



T-stycke ATA 13x52mm, halogenfri, Vit

Tekniska egenskaper

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 13 mm |
| Bredd | 52 mm |

Tillbehör

| | |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

Standarder

| | |
|--|-----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
|--|-----|

Material

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Material | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene) |
| Behandling | Obehandlad |
| Färg | Trafikvit |
| RAL-kod | 9016 |

Säkerhet

| | |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
| Kapslingsklass (IP) | IP40 |

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Utrustning

| | |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

Lämplig för

ATA 12x50

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| Halogenfri | Ja |
| REACH-SVHC fri | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

Illustrationer | teckningar

