Tehnički list proizvoda
M58059010



M58059010

Ravni ugao, LF 40040, bijela

Tehničke karakteristike

Dimenzije	
Visina	40 mm
Širina	40 mm
Mjerenje a	68 mm
Pribor	
Vrsta pribora	Oblikovano/kalupljeno
Postavke	
Ugaoni domet	90 - 90
Materijali	
Materijal	Polivinilklorid (PVC)
Obrada	Neobrađeno
Boja	Čista bijela
RAL kod	9010
Sigurnost	
Otpornost na udarce IK	IK07
Standardi	
Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12	Ne
Uvjeti korištenja	
Radna temperatura	-5 - 60 °C
Oprema	
Sa zaštitnim filmom	Ne
Konfiguracija	
Preklapanje	Ne
Sa antibakterijskom obradom	Ne
Instalacija, montaža	
Montiranje na	Prolazni poklopac
Arhitektura	
Simetrično	Da

Ilustracije / crteži

