# Produktdatablad
M58059010



M58059010

**Liggande vinkel f-vit M5805-9010**

## Tekniska egenskaper

| | |
|---|---|
| **Dimensioner** | |
| Höjd | 40 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Mätning A | 68 mm |
| **Tillbehör** | |
| Tillbehörstyp | Kapslad |
| **Inställningar** | |
| Vinkel område | 90 - 90 |
| **Material** | |
| Material | Polyvinylklorid (PVC) |
| Behandling | Obehandlad |
| Färg | Vit |
| RAL-kod | 9010 |
| **Säkerhet** | |
| Slagtålighet IK | IK07 |
| **Standarder** | |
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Nej |
| **Användningsförhållanden** | |
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
| **Utrustning** | |
| Med skyddsfilm | Nej |
| **Konfiguration** | |
| Överlapp | Nej |

## Illustrationer | teckningar

