



L68129010

Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 30 Rauchdichtheit I90 50x60mm reinweiß

Technische Eigenschaften

Sicherheit

| | |
|------------------------|-----|
| Feuerwiderstandsklasse | I90 |
|------------------------|-----|

Architektur

| | |
|--------------------------------|---|
| Anzahl der beflammbaren Seiten | 4 |
|--------------------------------|---|

Zubehör

| | |
|------------------|-----------------------|
| Art des Zubehörs | Unterteil Oberteil |
|------------------|-----------------------|

Konfiguration

| | |
|--------------------|------|
| Schnittkaschierend | Nein |
|--------------------|------|

Installation, Montage

| | |
|--------------|----|
| Bodenlochung | Ja |
|--------------|----|

Abmessungen

| | |
|-------------|--------|
| Höhe | 88 mm |
| Innenhöhe | 50 mm |
| Breite | 100 mm |
| Innenbreite | 59 mm |
| Länge | 150 mm |
| Maß a | 150 mm |

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Gips Stahl |
|-----------|---------------|

Oberfläche

Lackiert

Ausstattung

| | |
|---------------|-------|
| Blechmaterial | Stahl |
|---------------|-------|

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
|-----------------|----|

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

