



FA25U

**Verdeler IP54 geïsoleerd, met zichtvenster 1300 x 1850 x 350 mm**

#### Technische eigenschappen

##### Afmetingen

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1850 mm |
| Breedte       | 1300 mm |
| Diepte        | 350 mm  |
| Dikte zijwand | 2 mm    |

##### Veiligheid

|                                            |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP54                                      |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot                                  | Snelsluiting                              |
| Slagvastheid IK                            | IK10                                      |

##### Samenstelling

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Aantal velden in de breedte | 5  |
| Aantal flensplaatopeningen  | 10 |

##### Installatie, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|

##### Materiaal

|           |            |
|-----------|------------|
| Kleur     | Lichtgrijs |
| RAL-code  | 7035       |
| Materiaal | Staal      |

##### Samenstelling

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 12 |
|----------------------|----|

##### Deksel, deur

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 2   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

##### Stroom / temperatuur

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 630 A |
|-----------------|-------|