



UK190482

**Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x48mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	48 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9120 - 9120 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	36
---	----

**Ausstattung**

Oberteil abnehmbar	Ja
Kammeranzahl	2 - 2

**Installation, Montage**

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

**Einsatzbedingungen**

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1.5 kN
--------------------------------------	--------

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

