



UK190483

Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x48mm

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	48 mm
Breite	190 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	9120 - 9120 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	35
---	----

Ausstattung

Oberteil abnehmbar	Ja
Kammeranzahl	3 - 3

Installation, Montage

Bodeninstallationssystem Montage auf	Estrichüberdeckt
--------------------------------------	------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1.5 kN
--------------------------------------	--------

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

