




LKG5012507030B

Kanal L8405 LKG50125

Tekniska egenskaper

Dimensioner

Höjd	50 mm
Bredd	125 mm
Längd	2000 mm
Slitsbredd/Öppningsmått	4 mm
Slitsbredd	4 mm

Utrustning

Skyddad vid leverans	Ja
----------------------	----

Material

Material	Polyvinylklorid (PVC)
----------	-----------------------

Funktioner

Är självsläckande	Ja
-------------------	----

Standarder

Flamskyddsklass enl. UL94	V0
---------------------------	----

Material

Färg	Grå (stenfärgad)
RAL-kod	7030

Arkitektur

Flexibel	Nej
----------	-----

Konfiguration

Sidovägg	Slitsad
----------	---------

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja