



VKG07ST

## Uitbreidingsset beltransformator 1,0 A

### Technische eigenschappen

#### Spanning

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Uitgangsspanning     | 8 - 8 V     |
| Nominale spanning Ue | 230 - 230 V |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 2 |
|----------------|---|

#### Vermogen

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Opgenomen vermogen VA   | 8 VA |
| Opgenomen vermogen in W | 8 W  |

#### Afmetingen

|            |             |
|------------|-------------|
| Hoogte     | 111 mm      |
| Breedte    | 35 mm       |
| Diepte     | 65 mm       |
| Afmetingen | 111 x 35 mm |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Temperatuurbescherming                     | Ja   |

#### Samenstelling

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Aan-/uitschakelaar   | Ja |

#### Stroom / temperatuur

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Intensiteitsuitgang 1     | 1 A  |
| Maximaal stroom secundair | 1 kA |
| Nominale stroom           | 16 A |

#### Compatibiliteit

|                        |    |
|------------------------|----|
| Geschikt voor DIN-rail | Ja |
|------------------------|----|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |