



LF4004049016

Angle intérieur pour goulotte LF 40x40mm blanc

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

Réglages

Plage d'angles 90 - 90

Dimensions

Hauteur 40 mm

Largeur 40 mm

Matières

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 No

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

Equipement

Avec film de protection No

Adapté à

LF 40x40

Durabilité

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

