



WH36182149A

robusto Einsatz 4Kant-Schlüss.-S0/1p/0-1-0-1 mit IP55-Front für UP-Komb. Alumin.

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm

Einbautiefe 17 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55

Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Elektrischer Strom

Nennstrom 25 A

Texte

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)

Schaltart/Variante Ausschalter Schema 0/1-polig