



FA25S

Standschrank, univers, IP54, SK II, 1850 x 1300 x 275 mm, 720 PLE

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1850 mm |
| Breite                   | 1300 mm |
| Tiefe                    | 275 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm    |

##### Sicherheit

|                                |                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54                                         |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II                              |
| Schließungstyp                 | Schloss mit Schlüssel<br>Schnellverriegelung |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                                         |

##### Ausstattung

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 5  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Ausstattung

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 12 |
|---------------|----|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|