



47413522



**WCD verh.aanr. + tekstv. 1-v met behuizing, berker W.1, polarwit**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 16 A

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -15 - 30 °C

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Polarwit

RAL-code 9010

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte 77 mm

Breedte 77 mm

Diepte 65 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 12 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging  
Klemmontage

**Samenstelling**

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Ja

**Deksel, deur**

Type deksel Zelfsluitende scharnierende afdekking, kan in eindstand worden vastgezet

**Capaciteit**

Aantal modules 1

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja

Slagvastheid IK IK05

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP55

**Funcies**

Met oriëntatieverlichting Nee

Met functieverlichting Nee

---

**Identificatie**

---

Met opdruk	Ne
------------	----

---

**Teksten**

---

Deur	Complete behuizing
------	--------------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Aansluitwijze	Met steekklemmen
---------------	------------------

---

Tekst	Met tekstveld
-------	---------------

---

**Duurzaamheid**

---

Halogeenvrij	Ja
--------------	----

---

RoHS conform	Ja
--------------	----

---