




KCL368R

Meziřadové přípojnice, 3-pólové propojení ze spodu pro 3 řady, pravé

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Rozměry

Délka	271 mm
-------	--------

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp	4000 V
--	--------

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
----------------------	--------------------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
-----------------------------	-----

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----